

OKUMA

Axial Drilling and Milling Unit / Axial-Bohr-Fräseinheit
 Motorizzato Assiale di Foratura e Fresatura / Unité de Perçage et de Fraisage Axiale
 アキシアルドリルおよびミーリングユニット

Lathe Angular Unit (High Speed) • LAU 12-1 A										SU-matic®	
Machine Types	Genos L300 (BMT)	Genos L3000 (BMT)	LB2000 EX	LB3000 EX	LU3000 EX						
	M / MW / MY / MYW	M / MW / MY	M / MW / MY	M / MW / MY / MYW	M / MW / MY						
#				$n_1 : n_2$	i	$n_2 \text{ max}$	$T_2 \text{ max}$	H1	H2		#
14800004290	ER 20	100 bar		1 : 2		12'000 min ⁻¹ *	12 Nm	96	147.5		-
14800004270	ERC 20	100 bar		1 : 2		12'000 min ⁻¹ *	12 Nm	101	167		-

- * Only while 20% of the complete cycle time (risk of overheating)
- * Nur während 20% der gesamten Zykluszeit (Überhitzungsgefahr)
- * Utilizzare solo per il 20% del ciclo totale (rischio di surriscaldamento)
- * Utilisation limitée à 20% du temps de cycle total de la pièce (risque de montée en température trop importante)
- * 全サイクル時間の20%の場合(オーバーヒートのリスク)

Notes / Notizen / Note / Notes / メモ

Please check the machine strokes and the neighbor stations on potential overlaps - Bitte die Verfahrswege und die Nachbarstationen auf mögliche Überschneidungen überprüfen
 Si prega di verificare i percorsi e le stazioni adiacenti di potenziali sovrapposizioni - Vérifier les courses et qu'il n'y a pas de collisions possibles avec les stations voisines
 常に機械のストロークと、隣接するステーションにオーバーラップが無いが確認してください。
 Design data and dimensions subject to change - Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten
 Cambiamento della costruzione e delle misure riservato - Droit de modification de structure et de cotes réservées
 設計仕様および寸法は通知することなく変更されます

