

OKUMA

Axial Drilling and Milling Unit / Axial-Bohr-Fräseinheit
 Motorizzato Assiale di Foratura e Fresatura / Unité de Perçage et de Fraisage Axiale
 アクシシャルドリルおよびミリングユニット

Lathe Angular Unit • LAU 25-3 A											SU-matic®		
Machine Types	Genos L300 (BMT) MY / MYW	Genos L3000 (BMT) MY	LB2000 EX MY	LB3000 EX MY / MYW	LU3000 EX MY								
#			$n_1 : n_2$	i $n_1 : n_2$	$n_2 \text{ max}$	$T_2 \text{ max}$	H1	H2			#		
14801000400	ER 25	100 bar	-	1 : 1	6'000 min ⁻¹	25 Nm	91	56.5			14430100650		
14801000820	ERC 25	20 bar	-	1 : 1	6'000 min ⁻¹	25 Nm	96	63			14430100650		

Notes / Notizen / Note / Notes / ㄨ ㄜ

Please check the machine strokes and the neighbor stations on potential overlaps - Bitte die Verfahrswege und die Nachbarstationen auf mögliche Überschneidungen überprüfen
 Si prega di verificare i percorsi e le stazioni adiacenti di potenziali sovrapposizioni - Vérifier les courses et qu'il n'y a pas de collisions possibles avec les stations voisines
 常に機械のストロークと、隣接するステーションにオーバーラップが無いが確認してください。
 Design data and dimensions subject to change - Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten
 Cambiamento della costruzione e delle misure riservato - Droit de modification de structure et de cotes réservées
 設計仕様および寸法は通知することなく変更されます

